


# Ventouse ESS-6-SF

Code article: 189277

FESTO



## Fiche technique

| Caractéristiques                                   | Valeur  |
|--|---|
| Rayon min. de pièce                                | 15 mm   |
| Diamètre nominal                                   | 2 mm  |
| Diamètre de ventouse                               | 6 mm  |
| Volumes d'aspiration par ventouse                  | 0.015 cm <sup>3</sup>                                       |
| Capacité d'impulsion d'éjection                    | 4 bar   |
| Position des raccords                              | En haut   |
| Position de montage                                | Indifférente  |
| Affectation des porte-ventouses                    | Taille 2  |
| Forme de ventouse                                  | Ronde, plate  |
| Pression de service                                | -95 kPa...0 kPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi |
| Pression de service nominale                       | -70 kPa<br>-0.7 bar<br>-10.15 psi                           |
| Fluide de service                                  | Air atmosphérique selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]             |
| Classe de protection anticorrosion CRC             | 1 - faibles effets de corrosion                             |
| Conformité PWIS                                    | VDMA24364-A1-L  |
| Aptitude alimentaire                               | voir Informations complémentaires sur les matériaux         |
| Température ambiante                               | -10 °C...200 °C   |
| Force de maintien à pression de service nominale   | 1.1 N   |
| Force transversale en pression de service nominale | 1.5 N   |
| Poids du produit                                   | 0.2 g   |
| Mode de fixation                                   | via raccord de vide   |
| Raccord de vide                                    | Diamètre intérieur 4 mm                                     |
| Couleur  | gris  |
| Dureté Shore                                       | 60 +/- 5  |
| Matériau du tourillon vissé                        | Laiton nickelé  |

| <b>Caractéristiques</b>        | <b>Valeur</b>   |
|--------------------------------|-----------------|
| Note sur le matériau           | Conforme à RoHS |
| Matériau ventouse avec raccord | FPM             |