


# Ventouse ESS-60-EN

Code article: 189354

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Rayon min. de pièce	120 mm
Diamètre nominal	6 mm
Diamètre de ventouse	60 mm
Volumes d'aspiration par ventouse	19.77 cm <sup>3</sup>
Position des raccords	En haut
Position de montage	Indifférente
Affectation des porte-ventouses	Taille 5
Forme de ventouse	ronde, extra-creuse
Pression de service	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Pression de service nominale	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Fluide de service	Air atmosphérique selon ISO 8573-1:2010 [7::-]
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-A1-L
Aptitude alimentaire	voir Informations complémentaires sur les matériaux
Température ambiante	-10 °C...70 °C
Force de maintien à pression de service nominale	162.5 N
Force transversale en pression de service nominale	130 N
Poids du produit	48 g
Mode de fixation	via raccord de vide
Raccord de vide	M10
Couleur	Noir
Dureté Shore	60 +/- 5

<b>Caractéristiques</b>	<b>Valeur</b>
Matériau du tourillon vissé	Alliage d'aluminium corroyé, nickelé Acier, nickelé Acier, galvanisé et chromé
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau ventouse avec raccord	NBR