

Vérin oscillant

DRE-14-F05-Q08-FS-O-PS

N° de pièce: 190078

FESTO

à simple effet, raccordement de l'air selon VDI/VDE 3845 - possibilité de montage direct des distributeurs Namur.

Ce produit est exclusivement disponible via la société Festo USA



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille de l'actionneur	14
Plan de pose de flasque	F05
Angle d'oscillation	90 deg
Raccord pneumatique conforme à la norme	ISO 5211
Amortissement	Pas d'amortissement
Position de montage	indifférent
Mode de fonctionnement	à simple effet
Conception	Pignon/crémaillère
Détection de position	sans
Raccord de distributeur conforme à la norme	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Pression de service	2 ... 10 bar
Marquage ATEX	II 2 GD c X
Température ambiante ATEX	-20°C ≤ Ta ≤ +60°C
Fluide de service	Air comprimé sec, lubrifié ou non
Marque CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive européenne ATEX (atmosphère explosive)
Classe de résistance à la corrosion KBK	3
Température ambiante	-20 ... 80 °C
Consommation d'air à 6 bars par cycle 0°-90°-0°	6 l
Poids du produit	3.800 g
Raccordement d'arbre	V14
Raccord pneumatique	Embase G1/4
Note sur la matière	Contenant de substances de silicone