

Raccord enfichable QSM-10-32-UNF-5/32-I-U

N° de pièce: 190684

FESTO

Filetage avec six pans creux.

Ce produit est exclusivement disponible via la société Festo USA

Type to be discontinued. Available until 2013. See Support Portal for alternative products.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	Mini
Diamètre nominal	2,4 mm
Type de joint au niveau de l'embout fileté	Bague d'étanchéité
Position de montage	indifférent
Taille du bidon	1
Conception	Principe push-pull
Pression de service plage de température complète	-0,95 ... 10 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7::-]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible
Classe de résistance à la corrosion KBK	1
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Agrément	Germanischer Lloyd
Couple de serrage max.	1,5 Nm
Poids du produit	2,9 g
Raccord pneumatique 1	UNF10-32
Raccord pneumatique 2	pour diamètre extérieur de tuyau de 5/32"
Couleur de la bague de déverrouillage	gris
Note sur la matière	Conforme RoHS
Information matière corps	Laiton nickelé
Information matériau bague de désaccouplement	POM
Information matière joint de tuyau	NBR
Information matériau segment de fixation de tuyau	Acier fortement allié inoxydable