

Raccord enfichable en T QSTF-1/4-3/8-U

Code article: 190829

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	Standard
Diamètre nominal	6.5 mm
Type d'étanchéité sur le tourillon vissé	Revêtement
Position de montage	Indifférente
Modèle	Forme coudée, raccord supplémentaire taraudage longitudinal
Taille de fût	1
Structure de construction	Principe Push-pull
Pression de service sur la plage de température totale	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Classification maritime	Voir certificat
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Couple de serrage max.	14 Nm
Poids du produit	43 g
Nombre de sorties	2
Nombre d'alimentations	1
Mode de fixation	Tête hexagonale 11/16
Raccord pneumatique 1	Filetage NPT 1/4
Raccord pneumatique 2	Taraudage 1/4 NPT pour tuyau de Ø extérieur 3/8" "
Température ambiante (Fahrenheit)	14 °F...140 °F
Couleur de la bague de démontage	gris
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du boîtier	PBT
Matériau de la bague de démontage	POM
Matériau du joint de tuyau	NBR
Matériau collier de serrage	Acier inoxydable fortement allié