


clapet anti-retour HA-1/8-QS-1/4-U

N° de pièce: 190850

FESTO

Passage du filetage au raccord instantané QS.
Ce type peut être utilisé pour le vide.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	Fonction anti-retour
Raccord pneumatique 1	1/8 NPT
Raccord pneumatique 2	QS-1/4
Mode de fixation	vissable
Débit nominal normal	313 l/min
Pression de service	-1 ... 10 bar
Température ambiante	0 ... 60 °C
Matériau corps	Laiton
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Pression différentielle min., à l'ouverture	0,1 bar
Pression différentielle min., à la fermeture	0,2 bar
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Poids du produit	21 g
Note sur la matière	Conforme RoHS