


Clapet anti-retour HB-1/4-QS-1/4-U

Code article: 190863

FESTO



Fiche technique

| Caractéristiques | Valeur |
|--|---|
| Fonction de distributeur | Fonction anti-retour |
| Raccord pneumatique 1 | QS-1/4 |
| Raccord pneumatique 2 | 1/4 NPT |
| Mode de fixation | À visser |
| Débit nominal normal | 304 l/min |
| Pression de service | -1 bar...10 bar |
| Température ambiante | 0 °C...60 °C |
| Matériau du boîtier | Laiton |
| Fluide de service | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Pression différentielle minimale d'ouverture | 0.1 bar |
| Pression différentielle min. de fermeture | 0.2 bar |
| Remarque sur le fluide d'exploitation/commande | Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement) |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Poids du produit | 27 g |
| Note sur le matériau | Conforme à RoHS |