

# Robinet à boisseau sphérique QH-QS-3/16-1/4-NPT-U

N° de pièce: 190889

Produit de fin de série


avec raccords QS.

Ce produit est exclusivement disponible via la société Festo USA

Ce type peut être utilisé pour le vide.

Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2016. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.

FESTO



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Mode d'actionnement	manuel
Mode de fixation	vissable
Diamètre nominal	5 mm
Pression de service	-1 ... 10 bar
Température ambiante	0 ... 60 °C
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Principe d'étanchéité	mou (joint)
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Poids du produit	24,5 g
Note sur la matière	Conforme RoHS