



manodétendeur LR-1/8-NPT-QS-1/4-U

N° de pièce: 190929

Produit de fin de série

FESTO

Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2021. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de détendeur	Pression de sortie constante
Raccord pneumatique 1	1/8 NPT
Raccord pneumatique 2	QS-1/4
Mode de fixation	vissable
Pression d'entrée 1	0 ... 10 bar
Température ambiante	0 ... 60 °C
Matériau corps	renforcé PBT
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Position de montage	indifférent
Poids du produit	37 g
Matériau tourillon vissé	Laiton