

# Manomètre MA-15-10-QS-5/32-U

N° de pièce: 190934

FESTO

avec unité d'affichage en bars.

Ce produit est exclusivement disponible via la société Festo USA



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Plage d'affichage [bar]	0 ... 10 bar
Conforme à la norme	EN 837-1
Taille nominale manomètre	15
Conception	Manomètre de pression à tube de Bourdon sans système de mesure
Mode de fixation	Pose de conduites
Fluide de service	Gaz inertes Fluides neutres
Pression de service	0 ... 10 bar
Facteur de charge alternante	0,66
Classe de précision de mesure	5
Degré de protection	IP53
Température du fluide	-20 ... 60 °C
Température ambiante	-20 ... 60 °C
Note sur la matière	Conforme RoHS
Position du raccord	Face arrière centrée
Raccord pneumatique	QS-5/32
Matériaux en contact avec le média	Laiton
Information matière embouts filetés	Laiton
Information matière corps	Acier
Information matière voyant	PC
Couleur boîtier	noir
Poids du produit	10 g
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Sans oxygène Sans acétylène