

ventouse ESV-20-ES

N° de pièce: 191025

FESTO

pièce d'usure, facilement échangeable.



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|--|---|
| Rayon de pièce R min. | 30 mm |
| Diamètre de ventouse | 20 mm |
| Volume de ventouse | 0,722 cm ³ |
| Position du raccord | en haut |
| Position de montage | indifférent |
| Forme de la ventouse | Cylindrique, extra profond |
| Pression de service MPa | -95 ... 0 kPa |
| Pression de service | -0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi |
| Pression de service nominale | -70 kPa -0,7 bar |
| Pression de service nominale (psi) | -10,15 psi |
| Fluide de service | Air ambiant selon ISO 8573-1:2010 [7:...] |
| Conformité PWIS | VDMA24364-Zone III |
| Innocuité alimentaire | voir Informations complémentaires sur les matériaux |
| Température ambiante | -30 ... 180 °C |
| Force de maintien à la pression de service | 17 N |
| Poids du produit | 1,6 g |
| Couleur | transparent |
| Dureté Shore | 50 +/- 5 |
| Note sur la matière | Conforme RoHS |
| Matériau ventouse | VMQ (silicone) |