


# Ventouse ESV-20-EF

Code article: 191026

FESTO



## Fiche technique

| Caractéristiques                                 | Valeur  |
|--|---|
| Rayon min. de pièce                              | 30 mm   |
| Diamètre de ventouse                             | 20 mm   |
| Volumes d'aspiration par ventouse                | 0.722 cm <sup>3</sup>                                       |
| Position des raccords                            | En haut   |
| Position de montage                              | Indifférente  |
| Forme de ventouse                                | ronde, extra-creuse   |
| Pression de service                              | -95 kPa...0 kPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi |
| Pression de service nominale                     | -70 kPa<br>-0.7 bar<br>-10.15 psi                           |
| Fluide de service                                | Air atmosphérique selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]             |
| Conformité PWIS                                  | VDMA24364-A1-L  |
| Aptitude alimentaire                             | voir Informations complémentaires sur les matériaux         |
| Température ambiante                             | -10 °C...200 °C   |
| Force de maintien à pression de service nominale | 17 N  |
| Poids du produit                                 | 1.6 g   |
| Couleur  | gris  |
| Dureté Shore                                     | 60 +/- 5  |
| Note sur le matériau                             | Conforme à RoHS   |
| Matériau ventouse avec raccord                   | FPM   |