

Ventouse ESV-30-ES

Code article: 191029

FESTO



Fiche technique

| Caractéristiques | Valeur |
|--|---|
| Rayon min. de pièce | 50 mm |
| Diamètre de ventouse | 30 mm |
| Volumes d'aspiration par ventouse | 1.952 cm ³ |
| Position des raccords | En haut |
| Position de montage | Indifférente |
| Forme de ventouse | ronde, extra-creuse |
| Pression de service | -95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi |
| Pression de service nominale | -70 kPa -0.7 bar -10.15 psi |
| Fluide de service | Air atmosphérique selon ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Conformité PWIS | VDMA24364-Zone III |
| Aptitude alimentaire | voir Informations complémentaires sur les matériaux |
| Température ambiante | -30 °C...180 °C |
| Force de maintien à pression de service nominale | 37.2 N |
| Poids du produit | 2.9 g |
| Couleur | transparent |
| Dureté Shore | 50 +/- 5 |
| Note sur le matériau | Conforme à RoHS |
| Matériau ventouse avec raccord | VMQ (silicone) |