



Ventouse ESV-50-BN

Code article: 191063

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Compensateur de hauteur de ventouse avec raccord	11 mm
Rayon min. de pièce	150 mm
Diamètre de ventouse	50 mm
Volumes d'aspiration par ventouse	14.23 cm ³
Position des raccords	En haut
Position de montage	Indifférente
Forme de ventouse	Ronde, à soufflet, 1,5x
Pression de service	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Pression de service nominale	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Fluide de service	Air atmosphérique selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformité PWIS	VDMA24364-A1-L
Aptitude alimentaire	voir Informations complémentaires sur les matériaux
Température ambiante	-10 °C...70 °C
Force de maintien à pression de service nominale	72.6 N
Poids du produit	13.9 g
Couleur	Noir
Dureté Shore	50 +/- 5
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau ventouse avec raccord	NBR