


Terminal de distributeurs

VDMA-01/02

N° de pièce: 191403

FESTO

Type 14, avec distributeurs normalisés, selon ISO 15407-1.
 Pour la configuration, mettre d'abord le produit dans le panier.
 Pour ce produit, les caractéristiques techniques et les accessoires peuvent varier en fonction de la configuration.
 Modèle de fin de série. Disponible jusqu'en 2009.



Fiche technique

~ConfIndependentDatasheet

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	2x3/2 monostable, ouvert/fermé 2x3/2 monostable, fermé 2x3/2 monostable, ouvert 5/2, monostable 5/2 bistable 5/2, bistable, dominant 5/3, sous pression 5/3 à l'échappement 5/3, fermé
Débit nominal normal	440 ... 1.000 l/min
Pression de service	-0,9 ... 16 bar
Pilotage électrique	Connecteur individuel
Nombre max. d'emplacements de distributeurs	16
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Largeur	18 mm 26 mm
Degré de protection	IP65
Fonction d'échappement	réglable
Mode d'actionnement	électrique
Type de terminal	14
Conception	Piston tiroir
Alimentation en air de pilotage	externe interne
Structure du terminal de distributeurs	modulaire et extensible
Pression de commande	3 ... 10 bar
Tension de service nominale CA	24 V
Tension de service nominale CC	12 V 24 V
Marque CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive européenne sur les équipements basse tension
Température du fluide	-10 ... 60 °C