

Filtre fin LFMB-D-MINI-A

Code article: 192572

FESTO



Fiche technique

| Caractéristiques | Valeur |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Série | D |
| Taille | Mini |
| Structure de construction | Filtre à fibres |
| Finesse de filtration | 1 µm |
| Purgeur de condensats | Automatique |
| Pression de service | 2 bar...12 bar |
| Fluide de service | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Gaz inertes |
| Classe de pureté de l'air en sortie | Air comprimé selon ISO 8573-1 :2010 [5 : 7 : 3] Gaz inertes |
| Pouvoir de séparation du filtre | 99,99 % |
| Volume max. de condensats | 22 cm ³ |
| Protection de la cuve | Cage métallique de protection |
| Classe de protection anticorrosion CRC | 2 - Effets de corrosion moyens |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Température du fluide | 1.5 °C...60 °C |
| Température ambiante | -10 °C...60 °C |
| Température de stockage | -10 °C...60 °C |
| Teneur en huile résiduelle | 0,5 mg/m ³ |
| Mode de fixation | Au choix : Montage sur tuyauterie Avec accessoires |
| Position de montage | vertical +/- 5° |
| Raccord pneumatique 1 | Embase |
| Raccord pneumatique 2 | Embase |
| Matériau du boîtier | Zinc moulé sous pression |
| Matériau du filtre | Mailles en silicate de bore |
| Matériau de cuve | PC |
| Note sur le matériau | Conforme à RoHS |