

Manodétendeur LRMA-1/16-NPT-QS-3/16-U


N° de pièce: 192751

FESTO

avec manomètre.

Ce produit est exclusivement disponible via la société Festo USA

Modèle de fin de série. Disponible jusqu'en 2011.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de détendeur	Pression de sortie constante
Raccord pneumatique 1	NPT1/16-27
Mode de fixation	à trou débouchant
Pression d'entrée 1	0 ... 10 bar
Température ambiante	0 ... 60 °C
Information matière corps	renforcé PBT
Fluide de service	Air comprimé filtré
Position de montage	indifférent
Poids du produit	51 g
Information matière embouts filetés	Laiton