

# Manodétendeur LRMA-1/16-NPT-QS-1/4-U


N° de pièce: 192752

FESTO

avec manomètre.

Ce produit est exclusivement disponible via la société Festo USA

Modèle de fin de série. Disponible jusqu'en 2011.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de détendeur	Pression de sortie constante
Raccord pneumatique 1	NPT1/16-27
Mode de fixation	à trou débouchant
Pression d'entrée 1	0 ... 10 bar
Température ambiante	0 ... 60 °C
Information matière corps	renforcé PBT
Fluide de service	Air comprimé filtré
Position de montage	indifférent
Poids du produit	51 g
Information matière embouts filetés	Laiton