


câble à connecteur femelle KMF-1-24-10-LED

N° de pièce: 193458

FESTO

préconfectionné, pour pilotes électriques F.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Affichage de la position de commutation	LED
Mode de fixation	sur électrodistributeur avec vis M3
Position de montage	indifférent
Poids du produit	620 g
Connexion électrique	Connecteur femelle
Tension de service nominale CC	24 V
Connexion du conducteur de protection	disponible
Longueur de câble	10 m
Diamètre de câble	6 mm
Structure du câble	3x0,75
Degré de protection	IP67 selon IEC 60529
Température ambiante	-20 ... 80 °C
Marque CE (voir déclaration de conformité)	Selon la directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK RoHS
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Matériau gaine du câble	PVC
Matériau corps	PC POM
Matériau contacts à fiche	Bronze