


câble de liaison

KMYZ-9-24-2,5-LED-PUR-B

N° de pièce: 193687

FESTO

hautement flexible, avec réduction du courant de maintien intégrée,
pour électrodistributeurs CPE10/14-M1BH.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Position de montage	indifférent
Fonctions additionnelles	Réduction du courant de maintien
Affichage de la position de commutation	LED
Marque CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive européenne CEM
Degré de protection	IP65
Température ambiante	-10 ... 50 °C
Couple de serrage	0,25 Nm
Poids du produit	50 g
Connexion électrique	Connecteur femelle coudé / câble Modele carré/Extrémité ouverte 2 pôles / 2 fils
Structure du câble	2x0,25
Diamètre de câble	3,4 mm
Longueur de câble	2,5 m
Connexion du conducteur de protection	non disponible
Mode de fixation	sur électrodistributeur avec vis centrale M2
Note sur la matière	Conforme RoHS
Information matière corps	PA
Information matière gaine de câble	TPE-U(PUR)
Information relative aux matériaux : contacts à fiche	Bronze