


Limiteur de débit unidirectionnel GR-QS-3

Code article: 193965

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Fonction de distributeur	Fonction de limiteur de débit
Raccord pneumatique 1	QS-3
Raccord pneumatique 2	QS-3
Élément de réglage	Vis moletée
Mode de fixation	Au choix : Montage frontal avec trou débouchant Avec accessoires
Débit nominal normal dans le sens de l'étranglement	85 l/min
Débit nominal normal dans le sens anti-retour	120 l/min
Pression de service	0.2 bar...10 bar
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Matériau du boîtier	Renforcé de polyamide
Protection contre l'explosion	Tenir compte des consignes de la certification Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Position de montage	Indifférente
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température du fluide	-10 °C...60 °C
Poids du produit	12 g
Note sur le matériau	Conforme à RoHS

Caractéristiques	Valeur
Matériau joints d'étanchéité	NBR
Matériau de la bague de démontage	POM
Matériau tête moletée	Renforcé de PA
Matériau vis de réglage	Acier fortement allié