


limiteur de débit unidirectionnel GR-QS-4

N° de pièce: 193967

FESTO

Débit réglable dans un sens.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	Fonction de limitation de débit unidirectionnelle
Raccord pneumatique 1	QS-4
Raccord pneumatique 2	QS-4
Élément de réglage	Vis moletée
Mode de fixation	Montage sur face avant à trou débouchant avec accessoires au choix :
Débit nominal normal dans le sens de la limitation	110 l/min
Débit nominal normal dans le sens anti-retour	165 l/min
Pression de service	0,2 ... 10 bar
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Matériau corps	renforcé PA
Position de montage	indifférent
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température du fluide	-10 ... 60 °C
Poids du produit	12 g
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau joints	NBR
Matériau bague de démontage	POM
Matériau tête moletée	renforcé PA
Matériau vis de réglage	Acier fortement allié