

Portique bidimensionnel EXCH-60-

Code article: 1939785

FESTO



Fiche technique

| Caractéristiques | Valeur |
|---|--|
| Taille | 60 |
| Position de montage | verticale horizontale |
| Structure de construction | Portique bidimensionnel |
| Pression de service | 8 bar |
| Accélération maximale, horizontale | 50 m/s ² |
| Accélération maximale, verticale | 30 m/s ² |
| Vitesse maximale max., horizontale | 5 m/s |
| Vitesse maximale, vertical | 3 m/s |
| Répétabilité | ±0,1 mm |
| Facteur de marche | 100% |
| Marquage CE (voir la déclaration de conformité) | Selon la directive européenne relative aux machines |
| Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité) | selon les prescriptions UK pour les machines |
| Conformité PWIS | VDMA24364-Zone III |
| Température de stockage | -10 °C...60 °C |
| Humidité relative de l'air | 0 - 90 % sans condensation |
| Niveau de pression sonore | 81 dB(A) |
| Degré de protection | IP40 |
| Température ambiante | 10 °C...50 °C |
| Charge nominale sous dynamique maximale | 6 kg |
| Mode de fixation | avec kit de fixation avec kit d'ajustage avec écrous pour rainures |
| Note sur le matériau | Conforme à RoHS |