



Manodétendeur LRS-1/8-G-7

N° de pièce: 194695
Produit de fin de série

FESTO

sans manomètre, avec tête de réglage verrouillable.

Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2014. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Sécurité d'actionnement	Bouton à serrure intégrée
Position de montage	indifférent
Fonction de détendeur	Pression de sortie constante à compensation de pression primaire avec échappement secondaire
Affichage de pression	préparé pour G1/8"
Pression de service	1 ... 20 bar
Plage de réglage de pression	0,5 ... 7 bar
Hystérésis de pression max.	0,2 bar
Débit nominal normal	700 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Température du fluide	-10 ... 80 °C
Température ambiante	-10 ... 80 °C
Poids du produit	420 g
Mode de fixation	Montage sur face avant Pose de conduites avec accessoires
Raccord pneumatique 1	G1/8
Raccord pneumatique 2	G1/8
Information matière joints	NBR
Information matière corps	Laiton