

# Unité de conditionnement FRCS-3/4-D-5M-DI-MAXI

N° de pièce: 194980

FESTO

Combinaison de filtre, détendeur et lubrificateur,  
Série s, avec tête de réglage verrouillable.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	Maxi
Série	D
Sécurité d'actionnement	Bouton à serrure intégrée
Position de montage	vertical +/- 5°
Finesse du filtre	5 µm
Purgeur de condensat	manuel tournant
Conception	Filtre-détendeur avec manomètre Lubrificateur proportionnel standard
Quantité max. de condensat	43 cm <sup>3</sup>
Protection de cuve	Cage de protection métallique
Affichage de pression	avec manomètre
Plage de réglage de pression	0,5 ... 12 bar
Pression d'entrée 1	1 ... 16 bar
Hystérésis de pression max.	0,4 bar
Débit nominal normal	3.600 l/min
Fluide de service	Air comprimé
Température du fluide	-10 ... 60 °C
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Poids du produit	2.950 g
Mode de fixation	Pose de conduites
Raccord pneumatique 1	G3/4
Raccord pneumatique 2	G3/4
Information matière corps	Zinc moulé sous pression
Information matière cuve	PC