



# Combinaison d'unités de conditionnement LFRS-1/2-D-DI-MAXI-KE-A

N° de pièce: 195185

FESTO

avec tête de détendeur verrouillable et manomètre, pour pression nominale de 12 bar, pour air non lubrifié.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	Maxi
Série	D
Sécurité d'actionnement	Bouton à serrure intégrée
Position de montage	vertical +/- 5°
Finesse du filtre	40 µm
Purgeur de condensat	automatique
Conception	Module de dérivation Manocontact Filtre-détendeur avec manomètre
Quantité max. de condensat	43 cm <sup>3</sup>
Protection de cuve	Cage de protection métallique
Affichage de pression	avec manomètre
Plage de réglage de pression	0,5 ... 12 bar
Pression d'entrée 1	2 ... 12 bar
Débit nominal normal	5.000 l/min
Fluide de service	Air comprimé
Classe de résistance à la corrosion KBK	2
Température du fluide	-10 ... 60 °C
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Poids du produit	2.840 g
Mode de fixation	au choix : Pose de conduites avec accessoires
Raccord pneumatique 1	G1/2
Raccord pneumatique 2	G1/2
Information matière corps	Zinc moulé sous pression
Information matière cuve	PC