

Tuyau plastique PLN-8X1,25-SW

Code article: 195282

FESTO



Fiche technique

| Caractéristiques | Valeur |
|---|---|
| Ø extérieur | 8 mm |
| Rayon de courbure important pour le débit | 50 mm |
| Ø intérieur | 5.9 mm |
| Rayon de courbure min. | 23 mm |
| Pression de service en fonction de la température | -0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi |
| Note concernant la pression de service | Eau : max. 0,6 MPa à 0 - 50 °C |
| Certification | TÜV |
| Certificat de l'organisme d'émission | B 013277 0506 00 |
| Fluide de service | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7::-] Eau (liquide, sans glace) |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Classe de salle blanche | Elément installé de manière statique, aucune évaluation pertinente possible selon ISO 14644-1 |
| Aptitude alimentaire | voir Informations complémentaires sur les matériaux |
| Température ambiante | -30 °C...80 °C |
| Poids du produit en fonction de la longueur | 0.0214 kg/m |
| Raccord pneumatique | Pour raccord enfichable de Ø extérieur de 8 mm Pour raccord cannelé de Ø intérieur de 6 mm avec écrou-raccord Pour Ø intérieur de raccord cannelé de 6 mm |
| Couleur | Noir |
| Note sur le matériau | Conforme à RoHS |
| Matériau du tuyau | PE |