

Chape à rotule CRSGS-M20X1,5

Code article: 195585

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	M20x1,5
Selon la norme	ISO 12240-4
Classe de protection anticorrosion CRC	3 - Effets de corrosion forts
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Aptitude à la production de batteries Li-ion	Les métaux contenant plus de 5 % en masse de cuivre, de zinc ou de nickel sont exclus de l'utilisation. Sont exclus le nickel dans les aciers, les surfaces nickelées chimiquement, les circuits imprimés, les câbles, les connecteurs électriques et les bobines
Température ambiante	-40 °C...150 °C
Poids du produit	464 g
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau de bague extérieure	acier fortement allié
Matériau du boîtier	Acier fortement allié
Matériau bague intérieure	acier fortement allié
Matériau de l'écrou	Acier fortement allié