

# Limiteur de débit unidirectionnel GRXA-1/8-QS-4-D

N° de pièce: 195810

FESTO

pour la réduction du débit d'échappement, avec raccord instantané QS.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	Fonction de limiteur de débit unidirectionnel échappement
Raccord pneumatique 1	QS-4
Raccord pneumatique 2	G1/8
Élément de réglage	Vis à tête fendue
Mode de fixation	vissable
Débit nominal normal dans le sens de la limitation	160 l/min
Débit nominal normal dans le sens anti-retour	120 ... 190 l/min
Pression de service	0,2 ... 10 bar
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Fluide de service	Air comprimé filtré, non lubrifié, finesse du filtre 40 µm Air comprimé filtré, lubrifié, finesse du filtre 40 µm
Position de montage	indifférent
Débit normal dans le sens de l'étranglement 6 -> 0 bar	250 l/min
Débit normal dans le sens antiretour 6 -> 0 bar	270 ... 300 l/min
Température du fluide	-10 ... 60 °C
Couple de serrage max.	5 Nm
Poids du produit	26 g
Information matière embouts filetés	Alliage d'aluminium
Information matière joints	NBR
Information matériau bague de désaccouplement	POM
Information matériau vis de réglage	Laiton
Information matériau raccord orientable	Zinc moulé sous pression chromé