


module AS-i ASI-EVA-4E-M12-5POL

N° de pièce: 197069

FESTO

AS-interface pour 4 entrées de capteur.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Protection contre les inversions de polarité	pour tension de service
Tension de service CC AS-Interface	26,5 ... 31,6 V
Nombre maximal d'entrées	4
Ondulation résiduelle AS-Interface	20 mVss
Marque CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive européenne CEM
Température de stockage	-20 ... 70 °C
Degré de protection	IP65
Température ambiante	-5 ... 50 °C
Agrément	c UL us - Recognized (OL)
Poids du produit	200 g
Caractéristique entrées	selon IEC 1131-2, type 02
Logique de commutation des entrées	PNP (à commutation positive)
Mode de fixation	à trou débouchant