


Electro distributeur MHA2-M4H-3/2G-2-PI

N° de pièce: 197426

FESTO

Distributeur d'embase pour montage individuel et en batterie, à commutation rapide, avec connecteur inférieur (Plug-In).

Fin de série. Livrable jusqu'en 2007



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|---|--|
| Fonction de distributeur | 3/2 monostable, fermé |
| Mode d'actionnement | électrique |
| Largeur | 10 mm |
| Débit nominal normal | 100 l/min |
| Raccord de travail pneumatique | Embase |
| Tension de service | 5V DC |
| Pression de service | -0,9 ... 8 bar |
| Conception | Distributeur à siège à pression compensée |
| Type de rappel | Ressort mécanique |
| Degré de protection | IP40 |
| Agrément | c UL us - Recognized (OL) |
| Diamètre nominal | 2 mm |
| Dimension modulaire | 14 mm |
| Fonction d'échappement | réglable |
| Principe d'étanchéité | mou (joint) |
| Position de montage | indifférent |
| Commande manuelle auxiliaire | Monostable |
| Type de commande | direct |
| Sens d'écoulement | réversible avec restrictions |
| Fréquence de commutation maximale | 130 Hz |
| Temps de réponse arrêt | 7 ms 7 ms |
| Facteur de marche | 100% |
| Caractéristiques de bobine | 5V DC: 2,88W |
| Variations de tension admissibles | +/- 10 % |
| Fluide de service | Air comprimé filtré, non lubrifié, finesse du filtre 40 µm Air comprimé filtré, lubrifié, finesse du filtre 40 µm |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 2 |
| Température du fluide | -5 ... 40 °C |
| Température ambiante | -5 ... 40 °C |
| Poids du produit | 50 g |
| Mode de fixation | sur embase |
| Raccord pneumatique 1 | Embase |
| Raccord pneumatique 2 | Embase |
| Raccord pneumatique 3 | Embase |
| Note sur la matière | sans cuivre ni PTFE |
| Information matière joints | HNBR NBR |
| Information matière corps | Zinc moulé sous pression revêtu |
| Information matériau vis | Acier zingué |