


Raccord enfichable QS-F-G3/8-12

N° de pièce: 197487

FESTO

Filetage avec tête hexagonale.

Fin de série. Disponible jusqu'en 2013.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	Standard
Diamètre nominal	10,3 mm
Type de joint au niveau de l'embout fileté	Bague d'étanchéité
Conception	Principe push-pull
Pression de service plage de température complète	-0,95 ... 16 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible
Classe de résistance à la corrosion KBK	3
Agrément contact alimentaire	FDA
Température ambiante	0 ... 150 °C
Agrément	Germanischer Lloyd
Couple de serrage max.	25 Nm
Poids du produit	38,1 g
Raccord pneumatique 1	G3/8
Raccord pneumatique 2	pour diamètre extérieur de tuyau de 12 mm
Note sur la matière	Conforme RoHS
Information matière corps	Laiton chromé et nickelé
Information matière joint de filet	FPM
Information matière joint de tuyau	FPM