

Limiteur de débit unidirectionnel GRLA-1/8-QS-6-RS-D

Code article: 197581

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Fonction de distributeur	Fonction de limiteur de débit unidirectionnel à l'échappement
Raccord pneumatique 1	QS-6
Raccord pneumatique 2	G1/8
Élément de réglage	Vis moletée
Mode de fixation	À visser
Débit nominal normal dans le sens de l'étranglement	185 l/min
Débit nominal normal dans le sens anti-retour	160 l/min...240 l/min
Pression de service	0.2 bar...10 bar
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Classification maritime	Voir certificat
Position de montage	Indifférente
Pression de service sur la plage de température totale	0.2 bar...10 bar
Débit normal dans le sens de l'étranglement 6 → 0 bar	370 l/min
Débit normal dans le sens anti-retour 6 → 0 bar	330 l/min...390 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température du fluide	-10 °C...60 °C
Couple de serrage nominal	3 Nm
Poids du produit	23 g
Matériau du tourillon vissé	Alliage d'aluminium corroyé
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau joints d'étanchéité	NBR

Caractéristiques	Valeur
Matériau de la bague de démontage	POM
Matériau vis de réglage	Acier inoxydable fortement allié
Matériau du raccord orientable	Zinc moulé sous pression chromé