

# tuyau plastique spirale

## PPS-4-7,5-1/4-BL

N° de pièce: 19798

FESTO

avec 2 raccords à vis et joints, polyamide (non agréé pour l'alimentaire).



### Fiche technique

| Caractéristique                                   | Valeur                                   |
|---|--|
| Longueur de travail                               | 7,5 m                                    |
| Diamètre extérieur                                | 6,3 mm                                   |
| Longueur des spires jointives                     | 0,34 m                                   |
| Diamètre intérieur                                | 4,7 mm                                   |
| Diamètre de bobine                                | 75 mm                                    |
| Nombre de spires                                  | 44                                       |
| Pression de service en fonction de la température | -0,95 ... 21,2 bar                       |
| Fluide de service                                 | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:::] |
| Classe de résistance à la corrosion KBK           | 1 - Faibles effets de corrosion          |
| Conformité PWIS                                   | VDMA24364-B2-L                           |
| Température ambiante                              | -30 ... 80 °C                            |
| Couple de serrage nominal                         | 11 Nm                                    |
| Tolérance pour le couple de serrage nominal       | ± 20 %                                   |
| Poids du produit                                  | 249 g                                    |
| Raccord pneumatique 1                             | Filetage G1/4                            |
| Raccord pneumatique 2                             | Filetage G1/4                            |
| Couleur   | bleu                                     |
| Matériau filetage de raccordement                 | Laiton                                   |
| Note sur la matière                               | Conforme RoHS                            |
| Matériau protection contre le flambage            | Acier<br>zingué                          |
| Matériau tuyau                                    | Polyamide 12                             |