


# Kit axial EAMM-A-P6-38A-40P

Code article: 1983450

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Position de montage	Indifférente
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 °C...60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Degré de protection	IP40
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Couple transmissible	6.5 Nm
Poids du produit	110 g
Code d'interface, actionneur	P6-38A
Code d'interface moteur In	40P
Code d'interface du carter d'accouplement	38A.2
Note sur le matériau	Conforme à RoHS