


# Chape de pied LBG-125-R3

Code article: 2078837

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	125
Position de montage	Indifférente
Classe de protection anticorrosion CRC	3 - Effets de corrosion forts
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Aptitude à la production de batteries Li-ion	Les métaux contenant plus de 5 % en masse de cuivre, de zinc ou de nickel sont exclus de l'utilisation. Sont exclus le nickel dans les aciers, les surfaces nickelées chimiquement, les circuits imprimés, les câbles, les connecteurs électriques et les bobines
Température ambiante	-40 °C...150 °C
Poids du produit	4140 g
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau de fixation	Acier inoxydable fortement allié
Matériau des boulons	Acier inoxydable fortement allié
Matériau du fusible	Acier inoxydable fortement allié