

# Raccord tournant GF-3/8

Code article: 2095

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Diamètre nominal	15 mm
Position de montage	Indifférente
Pression de service sur la plage de température totale	-0.95 bar...10 bar
Vitesse de rotation max.	300 1/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7::-]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température du fluide	-10 °C...60 °C
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Raccord pneumatique 1	Filetage G3/8
Raccord pneumatique 2	Tarudage G3/8
Note sur le matériau	Conforme à RoHS