


Limiteur de débit GRO-1/4

Code article: 2109

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Fonction de distributeur	Fonction de limiteur de débit
Raccord pneumatique 1	G1/4
Raccord pneumatique 2	G1/4
Élément de réglage	Vis moletée
Mode de fixation	Montage sur tuyauterie
Débit nominal normal dans le sens de l'étranglement	350 l/min
Pression de service	0 bar...10 bar
Température ambiante	-20 °C...60 °C
Matériau du boîtier	Alliage d'aluminium corroyé
Position de montage	Indifférente
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température du fluide	-20 °C...60 °C
Poids du produit	80 g
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau joints d'étanchéité	NBR

Caractéristiques	Valeur
Matériau vis de réglage	Acier Galvanisé