


Kit axial EAMM-A-D32-40P-S1

Code article: 2207372

FESTO



Fiche technique

| Caractéristiques | Valeur |
|------------------------------|--------------------|
| Position de montage | Indifférente |
| Conformité PWIS | VDMA24364-Zone III |
| Température de stockage | -25 °C...60 °C |
| Humidité relative de l'air | 0 - 95 % |
| Degré de protection | IP65 |
| Température ambiante | -10 °C...60 °C |
| Couple transmissible | 1.6 Nm |
| Poids du produit | 160 g |
| Code d'interface, actionneur | D32A D32B |
| Code d'interface moteur In | 40P |
| Note sur le matériau | Conforme à RoHS |