

tuyau flexopneu P-13-SW

N° de pièce: 2234

Produit de fin de série

FESTO

[Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2018. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.](#)



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 23 mm |
| Rayon de courbure important pour le débit | 100 mm |
| Diamètre intérieur | 13 mm |
| Rayon de courbure min. | 50 mm |
| Pression de service plage de température complète | -0,95 ... 16 bar |
| Fluide de service | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Température ambiante | -20 ... 80 °C |
| Poids du produit en fonction de la longueur | 0,4 kg/m |
| Raccord pneumatique | für Stecktülle Innen-Ø 13 mm |
| Couleur | noir |
| Dureté Shore | A 71 +/- 5 |
| Note sur la matière | sans cuivre ni PTFE Conforme RoHS |
| Information matière tuyau | EPDM SBR |