


tuyau flexopneu P-19-SW

N° de pièce: 2235

Produit de fin de série

FESTO

Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2018. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre extérieur	31 mm
Rayon de courbure important pour le débit	200 mm
Diamètre intérieur	19 mm
Rayon de courbure min.	60 mm
Pression de service plage de température complète	-0,95 ... 16 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Température ambiante	-20 ... 80 °C
Poids du produit en fonction de la longueur	0,649 kg/m
Raccord pneumatique	für Stecktülle Innen-Ø 19 mm
Couleur	noir
Dureté Shore	A 71 +/- 5
Note sur la matière	sans cuivre ni PTFE Conforme RoHS
Information matière tuyau	EPDM SBR