


# Kit axial EAMM-A-D32-67A-S1

Code article: 2256397

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Position de montage	Indifférente
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Température de stockage	-25 °C...60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Degré de protection	IP65
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Couple transmissible	6.5 Nm
Poids du produit	410 g
Code d'interface, actionneur	D32A D32B
Code d'interface moteur In	67 A
Note sur le matériau	Conforme à RoHS