

douille de serrage EAMH-60-6.35-C18.1

N° de pièce: 2428516

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	60
Position de montage	indifférent
Vitesse de rotation max.	6.000 1/min
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Moment d'inertie	1,46 kgmm ²
Poids du produit	36 g
Note sur la matière	Conforme RoHS