

douille de serrage EAMH-86-12-C27.3

N° de pièce: 2429533

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	86
Position de montage	indifférent
Vitesse de rotation max.	5.000 1/min
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Moment d'inertie	10,1 kgmm ²
Poids du produit	109 g
Note sur la matière	Conforme RoHS