

douille de serrage EAMH-86-16-C27.3-P

N° de pièce: 2430402

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	86
Position de montage	indifférent
Vitesse de rotation max.	5.000 1/min
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Moment d'inertie	8,3 kgmm ²
Poids du produit	95 g
Note sur la matière	Conforme RoHS