

vanne papillon

VZFB-A-2"-CC-V2V2E


N° de pièce: 2461337

Produit de fin de série

FESTO

Diamètre nominal 2", avec manchon de serrage, ASME-BPE, EPDM, matériau 1.4301.

Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2022. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Conception	Distributeur à disque 2/2
Mode d'actionnement	manuel
Principe d'étanchéité	mou (joint)
Position de montage	indifférent
Mode de fixation	Pose de conduites
Raccordement vanne	Clamp/Clamp
Largeur nominale DN	2"
Sens d'écoulement	réversible
Pression nominale des distributeurs de process	10
Couple	14 Nm
Selon la norme	ASME BPE
Moyen	Eau Fluides neutres
Température du fluide	-10 ... 120 °C
Note sur la matière	Contenant de substances de silicone Conforme RoHS
Innocuité alimentaire	voir Informations complémentaires sur les matériaux
Matériau corps	Acier fortement allié inoxydable
Référence matériau : boîtier	1.4301
Matériau disque	Acier fortement allié inoxydable
Référence matériau : disque	1.4301
Matériau arbre	Acier fortement allié inoxydable
Référence matériau : arbre	1.4301
Poids du produit	1.700 g
Classe de résistance à la corrosion KBK	3 - Effets de corrosion forts