


kit parallèle EAMM-U-70-D32-60P-96

N° de pièce: 2619586

★ Programme standard

convient pour les actionneurs électriques.

FESTO



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|------------------------------|-----------------------|
| Taille | 70 |
| Position de montage | indifférent |
| Rapport de réduction | 1:1 |
| Vitesse de rotation max. | 5.000 1/min |
| Conformité PWIS | VDMA24364-Zone III |
| Température de stockage | -25 ... 60 °C |
| Humidité relative de l'air | 0 - 95 % |
| Degré de protection | IP40 |
| Température ambiante | -10 ... 60 °C |
| Moment d'inertie | 118 kgmm ² |
| Couple d'entraînement à vide | 0,18 Nm |
| Couple transmissible | 7 Nm |
| Poids du produit | 1.750 g |
| Code d'interface, actionneur | D32B |
| Code d'interface, moteur | 60P |
| Note sur la matière | Conforme RoHS |