

Vérin cylindrique

DGS-40- -S2


N° de pièce: 2807

Produit de fin de série

FESTO

sans amortissement de fin de course

Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2016. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.



Exemple de représentation

Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Course	1 ... 2.000 mm
Diamètre de piston	40 mm
Amortissement	Pas d'amortissement
Détection de position	sans
Variantes	Tige traversante
Pression de service	0,6 ... 10 bar
Mode de fonctionnement	à double effet
Température ambiante	-20 ... 80 °C
Force théorique sous 6 bar, au recul	633 N
Force théorique sous 6 bar, à l'avance	633 N
Raccord pneumatique	G1/4