


bloc de raccordement MRS-2

N° de pièce: 2844247

FESTO



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|---|--------------------------------|
| Taille | 2 |
| Nombre max. d'emplacements de distributeurs | 2 |
| Pression de service MPa | -0,09 ... 1 MPa |
| Pression de service | -0,9 ... 10 bar |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 2 - Effets de corrosion moyens |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Couple de serrage max. de la fixation du distributeur | 2,5 Nm |
| Couple de serrage max., montage mural | 4 Nm |
| Poids du produit | 365 g |
| Raccord pneumatique 1 | G3/8 |
| Note sur la matière | Conforme RoHS |
| Matériau embase | Alliage d'aluminium |