

Outil de fixation par clip

AGTC-T-SG-1

N° de pièce: 2927782

Produit de fin de série

FESTO

Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2023. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	3/2 monostable, fermé
Raccord pneumatique 1	Tarudage G1/4
Mode d'actionnement	mécanique
Pression de service	2 ... 6 bar
Température ambiante	5 ... 40 °C
Matériau corps	renforcé PA TPE-S
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification impossible
Marque CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive européenne sur les machines
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Température du fluide	5 ... 40 °C
Couple de serrage max.	15 Nm
Poids du produit	750 g
Matériau filetage de raccordement	Alliage d'aluminium anodisé
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau étrier de support	Ressort en acier inoxydable
Matériau porte-outil	Acier fortement allié
Porte-outil	Rainure en T avec pièce de poussée